Zubehör - ICC-MT 1,5-2,5 - 3190580

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Modul-Stiftkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckergehäuse ICC geschoben, für Leiter von 1,5-2,5 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918093419

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom	12 A
Leiterquerschnitt flexibel min	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²

Anschlussdaten

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	2,11 mm ... 3,1 mm
Abisolierlänge Einzelader	4 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121410

Zubehör - ICC-MT 1,5-2,5 - 3190580

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Crimpwerkzeug


CRIMPFOX MT 2,5 - 1204038



Zeichnungen

Zubehör - ICC-MT 1,5-2,5 - 3190580

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com