

SCRJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Buchseneinsatz SCRJ, duplex, für Anbaurahmen VS-A-F-IP67, verwendbar für Glas- (Multimode & Singlemode), HCS- und Polymerfaser

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918969943

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	2
Anzahl der Steckplätze	1
Steckgesicht	SCRJ gemäß DIN EN 50377-6-1
Faserart	GOF, HCS, POF
Durchmesser Ferrule	2,50 mm
Anzahl der Fasern	2
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Buchse

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PBT
Material Ferrule	Zirkonia-Keramik
Farbe Ferrulenhalter	weiß

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701

SCRJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Adapter

PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



SCRJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Zubehör

FL MM PATCH COUPLER LC-LC - 2700312



FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 2700313



FL COUPLER SC-DUPLEX - 2901788



PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 2799416



Stecker-Set

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - 2708656



SCRJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Zubehör

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070



PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>