Zubehör - MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - 1923717

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Lieferung als Bandware - bitte Zeichnung beachten!

Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...--STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von 0,2 mm² bis 0,34 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	8000
GTIN	4017918571450

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom	4 A
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,35 mm²

Anschlussdaten

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,1 mm ... 1,3 mm
Abisolierlänge Einzelader	4 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

Zubehör - MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - 1923717

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

GOST

Zeichnungen

Zubehör - MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - 1923717

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com