


URELG 2

Artikelnummer: 2820262

Abbildung zeigt verschiedenpolige Varianten



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820262>

Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 076818
Verkaufsgruppe	G002
VPE	10 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 95 (IF-2005)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	2
---------	---

Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Breite	14,6 mm
Höhe	42,5 mm
Tiefe	112 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Schraubengewinde	M3

Approbationen



Approbationen


GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
2820916	DB 50- 90 BK	Drahtbrücke, Farbe: schwarz
2821180	DB 50- 90 BU	Drahtbrücke, Farbe: blau
2820929	DB 50- 90 GY	Drahtbrücke, Farbe: grau
Montage		
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



- 1 = Koppelstecker
- 2 = Codierung
- 3 = Deckel
- 4 = Grundklemmenblock

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten