

Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 1,5/ 9-PVH-3,5 BK BD:9-1QSO - 1712636

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss,
Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356086790

Technische Daten

Maße

Rastermaß	3,5 mm
Maß a	28 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PT 1,5/...-PVH
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Polzahl	9

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	0,34 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²

Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 1,5/ 9-PVH-3,5 BK BD:9-1QSO - 1712636

Technische Daten

Anschlussdaten

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	0,5 mm ²
---	---------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

GOST / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / CCA / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

GOST 
--

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A

Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 1,5/ 9-PVH-3,5 BK BD:9-1QSO - 1712636


Approbationen

Usegroups	B	D
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

SEV	
Nennspannung UN	160 V
Nennstrom IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

CCA	
Nennspannung UN	160 V
Nennstrom IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	1.5



cULus Recognized  US
