

Montageanleitung

AIRCELL® 7

TNC-Stecker / Art. Nr.: 7396



Kabelende rechtwinklig abschneiden.



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.
Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den Außenmantel.



Mit einem Messer 8 mm des Außenmantels entfernen.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.



Mit einem Messer die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.



Teflonscheibe über Innenleiter schieben. Anschließend Innenstift aufstecken und durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.



Teflon-Isolator auf Innenstift stecken.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Mit zwei Maulschlüsseln 16 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Spannmutter und Steckergehäuse sollte noch sichtbar sein!