



## ADEGAN

Outdoor Standleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP54, anthrazit, max. 24W

Artikelnummer	228965
Produkt-Familie	ADEGAN
Einspeisemöglichkeit	Nein
LBS Code	TC-(D,H,T,Q)SE
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Höhe	180 cm
Durchmesser	40 cm
Gewicht Netto	8.31 kg
Gewicht Brutto	10.705 kg
Spannung	230 Volt
Max. Leistung	24 Watt
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 54
Energieeffizienzklasse	A++
LVK-Typ 1	direkt-indirekt
LVK-Typ 3	rotationssymmetrisch
Leuchtmittel	TC(...)SE
Material	Kunststoff PC/Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Mobil
Bemerkung 1	Inklusive 250 cm Zuleitung mit Netzstecker
Bemerkung 2	Leuchtmittel maximaler Ø: 5,2 cm
Bemerkung 3	Bodenplatte (Ø / H): 40 / 0,47 cm
Steckertyp	IP-Konturenstecker

Dekorative, mobile Aluminiumstandleuchte mit einem geschlossenen, hochfesten Leuchtschirm aus PC. Durch Schutzart IP54, massive Bodenplatte sowie Netzkabel inklusive Netzstecker an fast jedem Ort einsetzbar. Montage kann zusätzlich mittels optionalen Erdspieß erfolgen. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+

