

# Omnilux EVC 24V/250W G-6,35



## Halogenlampe (Studiolampe)

---

- ✓ EVC
- ✓ 24 V
- ✓ 250 W
- ✓ G-6,35
- ✓ mittlere Lebensdauer: 300 h
- ✓ Farbtemperatur: 3100 K
- ✓ einseitig gesockelt
- ✓ einfacher Lampenwechsel