

TCL RGB

EUROLITE Spiegelkugelset mit LED-RGB-Spot FB Set



- Spiegelkugel 20/30 cm Durchmesser mit Motor und Kette
- Mit EUROLITE LED PST-9W-TCL IR Spot
- Infrarot-Fernbedienung im Kreditkartenformat im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| LED PST-9W TCL IR Spot | |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 11 W/20 VA |
| LED-Typ: | 9 W TCL |
| LED-Abstrahlwinkel: | 6° |
| Maße (LxBxH): | 135 x 165 x 170 mm |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Spiegelkugelmotor: | |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Max. Tragfähigkeit: | 3 kg |
| Rotationsgeschwindigkeit: | ca. 1,5 U/Min. |
| Grundplattendurchmesser: | 112 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Gewicht: | 0,45 kg |

Best.-Nr. 50101857 20 cm
 Best.-Nr. 50101862 30 cm



EUROLITE Spiegel-Halbkugel motorisiert

Halbe Spiegelkugel mit Motor

- Mit Sicherheitsmotor
- Nur für Deckenmontage geeignet

Best.-Nr. 50101950 20 cm
 Best.-Nr. 50102050 30 cm
 Best.-Nr. 50102120 40 cm

Technische Daten:

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gerät: | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 3,5 W | 4,4 W | 5 W |
| Rotationsgeschwindigkeit: | ca. 2,5 U/Min. | ca. 1 U/Min. | ca. 1 U/Min. |
| Durchmesser: | 20 cm | 30 cm | 40 cm |
| Höhe: | 13 cm | 19 cm | 21 cm |
| Gewicht: | 1 kg | 1,6 kg | 3,3 kg |



EUROLITE MD-1015 Drehmotor

Spiegelkugelmotor

- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg
- 1,5 Umdrehungen pro Minute

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Max. Tragfähigkeit: | 3 kg |
| Max. Spiegelkugeldurchmesser: | 30 cm (EUROLITE) |
| Rotationsgeschwindigkeit: | ca. 1,5 U/Min. |
| Grundplattendurchmesser: | 113 mm |
| Höhe: | 58 mm |
| Gewicht: | 0,3 kg |

Best.-Nr. 50301100 ohne Netzstecker
 Best.-Nr. 50301150 mit Netzstecker



EUROLITE MD-1015 Drehmotor 3x1W LEDs

Spiegelkugelbeleuchtung und Drehmotor

- Metallgehäuse mit 3 LEDs (weiß/blau, UV) bestückt, die statisch nach unten die Kugel anstrahlen
- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg
- Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 20 cm

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 8 W |
| Max. Tragfähigkeit: | 3 kg |
| Max. Spiegelkugeldurchmesser: | 20 cm |
| Anzahl der LEDs: | 3 x 1 W |
| Rotationsgeschwindigkeit: | ca. 1,5 U/Min. |
| Grundplattendurchmesser: | 110 mm |
| Höhe: | 55 mm |
| Gewicht: | 0,4 kg |

Best.-Nr. 50301092 6400K
 Best.-Nr. 50301094 blau
 Best.-Nr. 50301096 UV



EUROLITE MD-1030 Drehmotor

Spiegelkugelmotor

- Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg
- 3 Umdrehungen pro Minute

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Max. Tragfähigkeit: | 3 kg |
| Max. Spiegelkugeldurchmesser: | 30 cm (EUROLITE) |
| Rotationsgeschwindigkeit: | ca. 3 U/Min. |
| Grundplattendurchmesser: | 113 mm |
| Höhe: | 58 mm |
| Gewicht: | 0,3 kg |

Best.-Nr. 50301200 ohne Netzstecker
 Best.-Nr. 50301205 mit Netzstecker