

# 4mmØ In-line Push-In Rückschlagventil

» [Ventile](#) » [Ventil-Zubehör](#) » [Weitere Ventile](#) » [Rückschlagventile Baureihen T51, T52 und T53](#)



## Merkmale

- Niedriger Schaltdruck
- Lösbare Klemmringe aus einer Messing-Kunststoff-Kombination
- Farbkodierung, mit Arretierung
- metrisch (rot) zöllig (grau)
- Systemventil

[Technische Daten](#) »

## Artikel

Artikelnummer	Lieferung	Anzahl	
<b>T51P0004</b> 4mmØ In-line Push-In Rückschlagventil	Sofort verfügbar	<input type="text" value="1"/>	<a href="#">Dem Warenkorb hinzufügen</a>

## Dokumentation

## Technische Daten

Baureihe:	T51, T52 und T53 Push-In Rückschlagventile
Medium:	Druckluft, gefiltert, geölt oder ungeölt, Vakuum
Betriebsdruck:	0,1-10barT51/52 0,3-10barT53 -0,1/-1b.VakuumT51/52
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +80°CKundendienst befragen für Einsatz unter 2°C
Materialien:	AußenØ 4 bis AußenØ 8 Körper: Kunststoff Abdichtung: silikonfreies Nitril Ventil: Kunststoff PBT und Messingeinsatz Feder: Edelstahl Greifring: Edelstahl T52 und T53 Baureihe: Nickel-Messing-Gewinge