

Temperaturbereich:

-10° C bis +40° C.

PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate- und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind charakteristische Eigenschaften dieses Werkstoffes. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.

Lieferbar ab Lager:

PE-Schläuche werden in Rollen zu 50 m bzw. 100 m Festlängen oder auf Trommeln geliefert.

- * Lieferung auf Anfrage
- * Mindestbestellmenge auf Anfrage

Andere Nennmaße und Farben auf Anfrage

Farbe / Kurzzeichen:

PE-Schläuche liefern wir in naturfarben (nf), blau (bl), rot (rt), schwarz (sw), grün (gn), gelb (ge), grau (gr)

Maße / Toleranzen:

AD 4,00 mm bis AD 10 mm +/- 0,10 mm
AD 11,00 mm bis AD 15 mm +/- 0,15 mm

Wanddicke:

bis 1,00 mm +/- 0,10 mm
bis 1,25 mm +/- 0,13 mm
bis 1,50 mm +/- 0,15 mm
bis 2,00 mm +/- 0,20 mm

Nennmaße:

AD = Außendurchmesser

ID = Innendurchmesser

Wanddicke



Thijs Thalenstraat 1
7913 ZX Hollandscheveld
Tel.: 00 31 (0)528 34 28 92
Fax: 00 31 (0)528 34 28 93
www.pneumatic.nl

Industrial Components Holland