

Taschenlampenbirne Spitzlinse E10

9,5x22mm - 2,2 V - 0,55 W



	00632225
Betriebsspannung DC	2,2 V DC
Typ. Betriebsstrom	250 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,55 W
Lichtleistung	4 lm
Socketart	E10
Ausführung Glas	klar
Wendelform	C-2R
Höhe	22 mm
Durchmesser	9,5 mm
Mittlere Lebensdauer	50 h

MAßE

