

## Abdeckprofil - AP 3-TNS 32 - 5022669

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Plombierbarer Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 32-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP 3 mit Kunststoff-Rändelmutter M5, Platzbedarf: 13 mm

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten AP 3-TU und AP 3-TNS 32

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918095260

### Technische Daten

#### Maße

<b>Höhe</b>	84 mm
<b>Breite (a)</b>	93,5 mm

#### Allgemein

<b>Farbe</b>	grau
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V2
<b>Material</b>	PA

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	24190219
<b>eCl@ss 4.1</b>	24190219
<b>eCl@ss 5.0</b>	27141137
<b>eCl@ss 5.1</b>	27141137
<b>eCl@ss 6.0</b>	27141137
<b>eCl@ss 7.0</b>	27144001
<b>eCl@ss 8.0</b>	27144001

#### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001031
<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC000007
<b>ETIM 5.0</b>	EC000007

# Abdeckprofil - AP 3-TNS 32 - 5022669

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

