



EPU2 PU-DUOSCHLAUCH

Betriebstemperatur: -35°C ... +60°C

Schlauch Ø (mm)		Max. Betriebsdruck (bar) *1)	Min. Biegeradius (mm)	Farbe	Typ 25 m Rolle
Außen	Innen				
4	2	21	10	Blau/ Schwarz	EPU25704050
5	3	16	12	Blau/ Schwarz	EPU25705050
6	4 -0,1	14	20	Blau/ Schwarz	EPU25706050
8	6 -0,3	12	55	Blau/ Schwarz	EPU25708050
10	8 -0,3	9	60	Blau/ Schwarz	EPU25710050

Maximale Dauerbetriebstemperatur: +60°C

*1) Bei höheren Dauertemperaturen nebenstehenden Korrekturfaktor beachten.

Druck/Temperatur Umrechnungsfaktor

Arbeits- temperatur	Faktor
+30°C	0,83
+40°C	0,72
+50°C	0,64
+60°C	0,57
+80°C	0,47