

# Verbinder - C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 3240048

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachsteckhülse, rot, 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,8 x 0,5

## Produkteigenschaften

- Hartgelötete Quetschzone für höchste Auszugskräfte
- Elektrolytische Verzinnung
- Halogenfreiheit
- 'EASY ENTRY' einfache und sichere Leitereinführung

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	100
<b>GTIN</b>	4046356452663

## Technische Daten

### Maße

<b>Länge (b)</b>	18,5 mm
<b>Breite (a)</b>	2,8 mm
<b>Länge Isolierstoffhülse (c)</b>	10,5 mm
<b>Innenmaß Isolierkragen (d)</b>	4,1 mm
<b>Materialstärke (g)</b>	0,25 mm

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-20 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

### Allgemein

<b>Farbe</b>	rot
<b>Abisolierlänge</b>	7 mm
<b>Inhaltsstoffe</b>	halogenfrei
<b>Material</b>	Messing

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27060701
<b>eCl@ss 4.1</b>	27060701
<b>eCl@ss 5.0</b>	27400201

## Verbinder - C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 3240048

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

### Zeichnungen

# Verbinder - C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 3240048

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>