

UK 6-FSI/C

Artikelnummer: 3118203



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3118203>

Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm², AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	A040
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 443 (CL1-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Maße

Breite	8,2 mm
Länge	64 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 32	57 mm

Technische Daten

Sicherung	C
Art der Sicherung	Flach
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I_N	30 A
Nennspannung U_N	250 V
Strom maximal bei Einzelanordnung	30 A (spezielle Anordnungen auf Anfrage)

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,6 Nm

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
0202154	EB 2- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
0202141	EB 3- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau
0202138	EB 10- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau
0200020	FBI 2- 8	Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
0200059	FBI 3- 8	Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben
0200046	FBI 4- 8	Feste Brücke, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben
0203263	FBI 10- 8	Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
0301534	ISSBI 10- 8	Isoliersteg, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Markierung

1007235	SBS 8:UNBEDRUCKT	Kennzeichnungskarten, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 8,1 mm
1050512	ZB 8:SO/CMS	Zackband, weiß, für Klemmenbreite: 8 mm

Montage


3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
2770215	TS-KK 3	Trennscheibe, Länge: 14 mm, Höhe: 16 mm, Farbe: grau

Ergänzende Produkte



Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Sicherung		
0913689	SI FORM C 2 A	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: grau, Nennstrom: 2 A
0913773	SI FORM C 3 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: violett, Nennstrom: 3 A
0913731	SI FORM C 4 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: rosa, Nennstrom: 4 A
0913692	SI FORM C 5 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellbraun, Nennstrom: 5 A
0913715	SI FORM C 10 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: rot, Nennstrom: 10 A
0913676	SI FORM C 15 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellblau, Nennstrom: 15 A
0913744	SI FORM C 20 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: gelb, Nennstrom: 20 A
0913757	SI FORM C 25 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: weiß, Nennstrom: 25 A
0913760	SI FORM C 30 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellgrün, Nennstrom: 30 A
0913702	SI FORM C 7,5 A DIN 72581	Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: braun, Nennstrom: 7,5 A

Zeichnungen

Diagramm



Schaltplan



1 = Feste Brücke
2 = Trennscheibe

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten