

Dauerleuchte 815 / Glühlampen Glühlampe 7W BA15D 230V



Art.Nr.: 955.015.38



MECHANISCHE DATEN

Höhe	54 mm
Durchmesser	16 mm
Gehäusefarbe	Silber
Gewicht mit Verpackung	9 g
Produktgewicht	5 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	30 mA
Bemessungseinschaltstrom	300 mA
Leistung Leuchtmittel	7 W

OPTISCHE DATEN

Leuchtmittel-Fassung/Socket	BA15d
-----------------------------	-------

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
WEEE	Nein
Konform mit RED-Richtlinie	Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit GL	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.