

## Dauerleuchte 826 / Glühlampen Glühlampe 15W BA15D 230V



Art.Nr.: 955.826.38

### MECHANISCHE DATEN

Höhe	48 mm
Durchmesser	22 mm
Gehäusefarbe	Silber
Gewicht mit Verpackung	10 g
Produktgewicht	7 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	65 mA
Bemessungseinschaltstrom	650 mA
Leistung Leuchtmittel	15 W

### OPTISCHE DATEN

Leuchtmittel-Fassung/Socket	BA15d
-----------------------------	-------

### ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Nein
WEEE	Nein
Konform mit RED-Richtlinie	Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit GL	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.