

## Akustische Signalgeber

# ASKARI

### Ihre Vorteile:

- | Sehr gute Tonwiedergabe
- | Geringe Stromaufnahme
- | 32 wählbare Töne
- | Automatische Synchronisation
- | Lautstärkeregelung
- | Zweittonalarm
- | VdS-Zulassung für ASKARI COMPACT



### SPEZIFIKATIONEN

Model	ASKARI COMPACT	ASKARI FLANGE	ASKARI PANEL
Stromaufnahme	8 – 35 mA / 16 mA bei DIN-Ton	6 – 35 mA / 16 mA bei DIN-Ton	5 – 35 mA / 16 mA bei DIN-Ton
Material	ABS	ABS	ABS
Spannungsbereich	9 – 28 V DC	9 – 28 V DC	9 – 28 V DC
Schutzklasse	IP21C (Back Box)	IP65	IP65
Zulassungen	VdS (G206025), CPD, CNPP		
Signaltöne	32	32	32
Temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C	-25 °C bis +70 °C	-25 °C bis +70 °C
Gehäusefarbe	rot oder weiß	rot oder weiß	rot oder weiß

### Zeichnung

