

CO ST 40-XXX, 70-XXX LED / Sounder Signalsäule LED / Sounder Signaltower

Compro[®]

ELECTRONIC GMBH

Beim Alten Flugplatz 3


D-49377 Vechta, Germany

Tel: +49 (0)4441/89112-50

Fax: +49 (0)4441/89112-55

info@compro.de

www.compro.de




Artikel-Nr.	Linsefarbe / Lens colour	Spannung / Voltage (U)	Stromaufnahme / Current (I)	Effekte / Effects	Schutzart
CO ST 40 / 70 RL 024	rot / red	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40 / 70 AL 024	gelb / amber	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40 / 70 GL 024	grün / green	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40 / 70 BL 024	blau / blue	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40 / 70 CL 024	klar / clear	24V AC/DC	<45mA	Dauer / Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 70 RGBA 024	klar / clear	24V AC/DC	38 - 80mA	Dauer- und Blinklicht	IP 65
CO ST 40 / 70 RL 024 6F	rot / red	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40 / 70 AL 024 6F	gelb / amber	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40 / 70 GL 024 6F	grün / green	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40 / 70 BL 024 6F	blau / blue	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40 / 70 CL 024 6F	klar / clear	12-24V AC/DC	<80mA / <120mA	Dauer-, Blitz- Doppelblitz- und Rundumlicht	IP 65
CO ST 40 / 70 S 024	schwarz / black	24V AC/DC	30mA	Dauer- oder Pulston	IP 50

CO ST 70 xL 024
CO ST 70 RGBA 024



CO ST 70 S 024

CO ST 40 S 024




Dauerlicht <-> Blinklicht Dauerton <-> Pulston
constant <-> flash constant tone <-> pulse tone

CO ST 70 Base



CO ST 40 Base



ST 70 XX 024 6F

Blitzlicht	
Blitzlicht schnell	
Doppel-Blitzlicht	
Doppel-Blitzlicht schnell	
Dauerlicht	
Rundumlicht	
Rundumlicht & Pause	
Rundumlicht & Blitz	
Rundumlicht & Blitz & Pause	
Rundumlicht & Doppel-Blitz	