

Abdeckplatte - HC-B 16-AP-GY - 1660384

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform B16/HV6, Dicke 3,5 mm, grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918022020

Technische Daten

Maße

Länge	123 mm
Höhe	3,5 mm
Bohrlochdurchmesser	4,5 mm
Breite	52 mm
Bohrlochabstand horizontal	103 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm

Allgemein

Hinweis	Für Wandausschnitte der Bauform B16/HV6
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Farbe	lichtgrau
Bauform	B16 / HV6

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

Abdeckplatte - HC-B 16-AP-GY - 1660384

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC002309
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 
--

Zeichnungen

Maßzeichnung



