

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 11 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918005542

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	41 A
Nennspannung U _N	800 V (Die Nennspannung gilt für isolierte Kabelschuhe)
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	11 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 32	57 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,1 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46234
Querschnitt min.	0,1 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
Augendurchmesser	4,3 mm
Bolzendurchmesser	4 mm
Anschluss gemäß Norm	DIN 46237
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
Augendurchmesser	4,3 mm
Bolzendurchmesser	4 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / GOST / LR / GL / BV / PRS / IEC EE CB Scheme / GOST /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm ² /AWG/kcmil	22-10

UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm ² /AWG/kcmil	

VDE Zeichengenehmigung 	
Nennspannung UN	800 V
Nennstrom IN	41 A
mm ² /AWG/kcmil	6

GOST 	
--	--

LR

GL


BV

PRS

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Approbationen

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	800 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6



Zubehör

Abschlussdeckel

D-OTTA 6 - 0790417



Abteilungstrennplatte

ATP-OTTA 6 - 0790475



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Brücke

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

EB 3-OTTA 6 - 3026036



EB 4-OTTA 6 - 3026049



EB 7-OTTA 6 - 3026052



EB 10- OTTA 6 - 0790420



EB 2- OTTA 6 - 0790608



Tragschiene

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



Endhalter

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Zubehör

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413




Zeichnungen

Bolzenanschlussklemme - OTTA 6 - 0790433

Schaltplan



Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>