

Bezeichnungsnagel-Zackband - BN-ZB 5,2/ WH-100:UNBEDRUCKT - 5060870

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm

Abbildung zeigt die Variante
BN-ZB 5,2 -UNBEDRUCKT, -
FORTL.ZAHLEN und BNB-ZB 5,2
SO/CMS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918096106

Technische Daten

Maße

Breite (a)	4 mm
------------	------

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Allgemein

Hinweis	CMS beschriftbar
Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Anzahl der Einzelschilder	1000

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137

Bezeichnungsnagel-Zackband - BN-ZB 5,2/ WH-100:UNBEDRUCKT - 5060870

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>