

Verschlusskappe - PROT-M12 FS - 1560251

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Verschlusskappe M12 für nicht belegte M12-Stecker der Sensor-/Aktor-Kabel, Einbausteckverbinder und I/O-Geräte im Feld

Produkteigenschaften

- ☒ Verschlusskappen mit Aussen- oder Innengewinde
- ☒ Bedruckte oder unbedruckte Kennzeichnungsschilder

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4046356183659

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Griffkörper	PA 6
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC000830

Verschlusskappe - PROT-M12 FS - 1560251

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712

Zeichnungen

Maßzeichnung

