

Schildchenträger - STP 4-2 - 0810575

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schildchenträger, grau, unbeschriftet, Montageart: Stecken, Schriftfeldgröße: 4 x 10,5 mm

Abbildung zeigt die Variante STP 5-2

Produkteigenschaften

- ✓ Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
- ✓ Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918877941

Technische Daten

Maße

Länge (b)	26 mm
Höhe	19 mm
Breite (a)	4 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137

Schildchenträger - STP 4-2 - 0810575

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen