

Kontakteinsatz - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Pneumatik-Buchse, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchdurchmesser 3,0 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918123338

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Betriebsdruck - Vakuum	8,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	3 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796

Kontakteinsatz - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>