

## Flanschdeckel - DFS-SP-H 2,5 - 3061431

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flanschdeckel, Länge: 35,8 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 24,7 mm, Farbe: grau

rastbar

### Produktbeschreibung

anrastbar an die Stecker SP-H 2,5/... und PP-H 2,5/...

### Produkteigenschaften

- Kontur- und teilungsgleich zu den Grundklemmen
- Verrasten automatisch im Rastflansch

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356556477

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Maße

Breite	4,5 mm
Länge	35,8 mm
Höhe	24,7 mm

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27149214
eCl@ss 7.0	27149214
eCl@ss 8.0	27149214

# Flanschdeckel - DFS-SP-H 2,5 - 3061431

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC000886
<b>ETIM 5.0</b>	EC000886

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211812
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121411
<b>UNSPSC 11</b>	39121411
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121411
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121411

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>