

CD-HF 80X80

Artikelnummer: 3240359



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240359>

Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	B204
VPE	6 stk.
Zolltarif	39259020
Katalogseitenangabe	Seite 377 (CL2-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
05.05.2009



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Länge (b)	2000 mm
Höhe	80 mm
Breite (a)	80 mm
Farbe	grau

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	PC/ABS

Approbationen



Approbationen

CSA, UL, VDE-PZI

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3240284	CD WR	Universal-Drahthalteklammer, perforiert, für Verdrahtungskanäle
3240373	CD-HF COVER 80	Deckel für Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm
3240498	RVT-PA 4	Kunststoff-Spreizniet, Durchmesser 4 mm, für eine Materialstärke von 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Kunststoff-Spreizniet, Durchmesser 6 mm, für eine Materialstärke von 1,5...6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreizniets RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreizniets RVT-PA 6

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten