Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4046356156264

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	250 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Signalart/Kategorie	Universal
Anschlussart	Lötstifte
Steckzyklen	> 100
Montageart	Hinterwandmontage M12 x 1 mit Flachmutter

Material

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized


Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

GOST

Zeichnungen


Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459

Bohrplan



Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459


Maßzeichnung



M12-Einbaustecker

Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459


Maßzeichnung



Montageausschnitt mit Verdrehschutz für Pg9-Gewinde


Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459

Maßzeichnung



Wanddurchführung - SACC-DSI-MS-4CON-L180 SCO - 1553459

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com