Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 12-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit geraden Lötstiften

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4046356449618

Technische Daten

Maße

Länge des Lötpins	6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	12
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte
Montageart	Hinterwandmontage M12 x 1 mit Flachmutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106

Technische Daten

Material

Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized

Nennspannung UN	30 V
Nennstrom IN	1,5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20


Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106

Approbationen

GOST


Zeichnungen

Bohrplan



Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106


Maßzeichnung



M12-Einbausteckverbinder

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106


Maßzeichnung



Montageausschnitt

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106


Maßzeichnung



Frontansicht M12 Einbausteckverbinder

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-12CON-M12 SCO SH - 1437106

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 12-polig, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com