

Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,5 - 3240154

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachsteckhülse, unisoliert, 0,75 - 1,5 mm², 4,8 x 0,5

Produkteigenschaften

- Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinnem Messing
- Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356453714

Technische Daten

Maße

Länge (b)	15,6 mm
Breite (a)	4,8 mm
Materialstärke (g)	0,4 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	7 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Messing

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201

Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,5 - 3240154

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400201
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Zeichnungen

Verbinder - C-SCF 1,5/4,8X0,5 - 3240154

Maßzeichnung

