Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sensor-/Aktor-Einbaustecker, mit wasserblauen Kontaktträger, 8-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4046356617154

Technische Daten

Maße

Länge des Lötpins	6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte
Steckzyklen	≥ 100
Montageart	Hinterwandmontage Pg9 mit Flachmutter

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530

Technische Daten

Material

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Leitung

Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / GOST / GOST /

Approbationsdetails

UL Recognized

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530

Approbationen


Nennspannung UN	30 V
Nennstrom IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

GOST

Zeichnungen


Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530

Bohrplan



Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530


Maßzeichnung



M12-Einbausteckverbinder

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530


Maßzeichnung



Montageausschnitt mit Verdrehschutz für Pg9-Gewinde

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530


Maßzeichnung



Frontansicht M12

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - 1456530

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 8-polig, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com