

Weller®



NEU



WX 2 Lötstation

Technische Daten WX 2

Abmessungen

L x B x H (mm)

170 x 151 x 130

L x B x H (inch)

6,69 x 5,94 x 5,12

Gewicht

ca. 3,2 kg

Netzspannung

230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme

200 W (240 W)

Schutzklasse

I, Gehäuse antistatisch

Sicherung

Netzsicherung T2 A

Temperaturbereich

Einstellbar 50° C – 550° C

(150° F – 999° F)

Regelbarer Temperaturbereich ist werkzeugabhängig.

Temperaturgenauigkeit

± 9° C (± 17° F)

Temperaturstabilität

± 2° C (± 4° F)

Potentialausgleich

Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräte rückseite. Aluminiumboden mit anti-statischer schwarzer Beschichtung; Kunststoffgehäuse anti-statisch

Gehäuse-Material

Kapazitives Bedienpanel

6 Sensortasten und Dreh-Klick-Rad mit Fingerführung, Echtglas, antistatisch beschichtet, chemie- und temperaturbeständig

Display

Graphik LC-Display, hintergrundbeleuchtet

Bestell-Nr.

T0053420699



Intuitive Bedienung



Mehrsprachige Menüführung



Multifunktionale USB-Schnittstelle



WX-Werkzeuganschluss