

Europaklemme - EC 2,5 P TR - 3240167

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Europaklemmleiste aus Polyamid, transparent, mit Drahtschutz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm²

Produkteigenschaften

- Hochwertige Metallteile mit korrosionsgeschützten Oberflächen
- Sichere Fixierung im Gehäuse
- Isoliergehäuse aus halogenfreiem Polyamid
- Besonders geeignet für feindrähtige Leiter, auch ohne Aderendhülse

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356457903

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	24
Farbe	transparent
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Nennstrom I_N	24 A (bei 2,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung U_N	450 V
Polzahl	12

Maße

Breite	16,2 mm
Länge	93,6 mm
Höhe	13,4 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14

Europaklemme - EC 2,5 P TR - 3240167

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	20
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	0,75 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	5 mm
Schraubengewinde	M2,6
Anzugsdrehmoment min	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,5 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141106
eCl@ss 4.1	27141106
eCl@ss 5.0	27141106
eCl@ss 5.1	27141106
eCl@ss 6.0	27141106
eCl@ss 7.0	27141106
eCl@ss 8.0	27141106

ETIM

ETIM 3.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703

Europaklemme - EC 2,5 P TR - 3240167

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized			
Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	300 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	22-12	22-12	22-12

cUL Recognized			
Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	300 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	22-12	22-12	22-12

cULus Recognized			
-------------------------	--	--	--

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>