

Kennzeichnungskarten - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kennzeichnungskarten, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Office-Drucksysteme, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 186 x 3,8 mm

Produkteigenschaften

- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet SK-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen
- ✓ Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918007799

Technische Daten

Maße

Länge (b)	186 mm
Breite (a)	3,8 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	1440
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	36
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	40

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
-------------------	----------

Kennzeichnungskarten - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Zeichnungen