

Steckbrücke - FBS 2-8 BU - 3032567

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: blau

Produkteigenschaften

✓ Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356551472

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	blau
Polzahl	2
Rastermaß	8,20 mm
Belastungsstrom maximal	41 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

Steckbrücke - FBS 2-8 BU - 3032567

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>