

Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M12 Sensor-/Aktor-Boxen mit Kunststoffgewinde SPEEDCON und steckbaren Schraubanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356553452

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	120 V
Strombelastbarkeit je E/A-Signal	2 A
Bemessungsstrom gesamt	10 A
Anzahl der Steckplätze	8
Anschlussart Sensor/Aktor	M12-SPEEDCON-Buchse

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss
Leiterquerschnitt min (Signal)	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt max (Signal)	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min (Signal)	26
Leiterquerschnitt AWG max (Signal)	16
Abisolierlänge (Signal)	7 mm
Leiterquerschnitt min (Energie)	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt max (Energie)	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min (Energie)	26
Leiterquerschnitt AWG max (Energie)	16
Leitungsaußendurchmesser min	7 mm
Leitungsaußendurchmesser max	12 mm
Abmantellänge	50 mm (Stammleitung)

Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Technische Daten

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anzugdrehmoment-Deckelschraube	1 Nm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	2,5 Nm

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	Sn
Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA
Material Dichtung	NBR

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 2 (B) = 1 / 2 = GY/PK
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	2 / 2 (B) = 2 / 2 = RD/BU
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	3 / 2 (B) = 3 / 2 = WH/GN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	4 / 2 (B) = 4 / 2 = BN/GN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	5 / 2 (B) = 5 / 2 = WH/YE
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	6 / 2 (B) = 6 / 2 = YE/BN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	7 / 2 (B) = 7 / 2 = WH/GY
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	8 / 4 (A) = VT
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	8 / 2 (B) = 8 / 2 = GY/BN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1-8 / 1 (+ 120 V) = U _N = BN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1-8 / 5 (PE) = PE = GN/YE

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 

cUL Recognized 

GOST 

cULus Recognized 

Zubehör

Verteilerbox-Grundgehäuse mit M8- bis M12-Steckplätzen

SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864



Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Zubehör

SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - 1452877



SACB-6/ 6-L-C GG SCO P - 1452880



SACB-6/12-L-C GG SCO P - 1452893



SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - 1452903



SACB-8/16-L-C GG SCO P - 1452916



Schraubwerkzeug

Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Zubehör

SZK PZ2 VDE - 1206463



SAC BIT HOOD-W 24 - 1212486



TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Drehmomentwerkzeug

TSD-M 1,2NM - 1212224



TSD 25 SAC - 1212315



Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Zubehör

TSD-M 3NM - 1212225



Kabel Meterware

SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503328



SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503357



SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 1401690



SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503331



Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Zubehör

SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360



SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503344



SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503373



SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - 1559893



SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938



Gerätemarker unbeschriftet

Anschlusshaube - SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229

Zubehör

SS-ZB 17,5 WH - 0804963



SS-ZB 17,5 YE - 0804976



Gerätemarker beschriftet

SS-ZB 17,5 WH CUS - 0824468



SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>