

Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Metall-Verschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 18 - 27 mm, Klemmbereich: 19 - 30 mm, SW 40, Verschraubung: M32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918941307

Technische Daten

Maße

Schlüsselweite-Überwurfmutter	42 mm
Schlüsselweite Stutzen	40 mm
Leitungsaußendurchmesser	18 mm ... 27 mm
Leitungsdichtbereich	18,00 mm ... 27,00 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	19,00 mm ... 27,00 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Allgemein

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	Perbunan
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	M32
Farbe	silberfarben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109

Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Zeichnungen

Kabelverschraubung - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162

Maßzeichnung

