

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 3-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 3 x 0,25 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356605908

Technische Daten

Maße

Kabellänge	0,5 m
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Buchse)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Einzellitzen
Montageart	Hinterwandmontage M10

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080

Technische Daten

Material

Material Dichtung	Viton
--------------------------	-------

Leitung

Kabeltyp	TPE-Litze
AWG Signalleitung	24
Aderfarben	braun, blau, schwarz
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080


Maßzeichnung



M8-Einbaubuchse

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080


Maßzeichnung



Montagewand mit Durchgangsbohrung

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>