

## Kontakteinsatz - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Pneumatik-Buchse mit Ventil, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchdurchmesser 3,0 mm

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918123369

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

#### Mechanische Kennwerte

Betriebsdruck - Vakuum	8,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	3 mm
Steckzyklen	≥ 500

#### Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

#### Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796

# Kontakteinsatz - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC000796
<b>ETIM 5.0</b>	EC000796

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211808
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121408
<b>UNSPSC 11</b>	39121408
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121408
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121408


## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>