



Schraubklemmen

157/ 2

Bestellinformation

Artikelnummer	412202
VPE	400
EAN	4028012100385



Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Farbe	weiß

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	24 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Klemmbereich	0,5 - 9,0 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / $\cup$ 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	3,2 mm
Buchse Durchmesser	3,50 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	350 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	Porzellan
Kontakte Werkstoff	Messing

Approbationen

nach EN 60998	ja
nach CE	ja

nach UKCA

ja
