


Porzellanklemmen

157 - 2- und 3-polig, Klemmbereich ohne Drahtschutz 6 mm²



Zulassung Klick für Approbation (PDF)		
Nennquerschnitt	mm ²	2,5
Nennspannung	V	450

Technische Angaben

Anschluss	Schraube Leitung 0,5 - 6,0 mm ²
Befestigung	mit Schraube oder Niete Ø 3,2 mm
Isolierteil	Porzellan C 111, EN 60672 Außenfläche glasiert mit Ausnahme der Grundfläche Dauergebrauchstemperatur 1000 °C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt Dauergebrauchstemperatur 350 °C
Schraube	M3: ⚭ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert, unverlierbar
Nennstrom	nach EN 60598: 16 A bei T 100 °C nach EN 60998: 24 A bei T 100 °C
Abisolierlänge	7 - 7,5 mm

Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
2-polig	157/ 2	412202	400
3-polig	157/ 3	412203	250

Varianten

157 DS	2- und 3-polig, Klemmbereich mit Drahtschutz 2,5 mm ²
157 MDS	2- und 3-polig, Klemmbereich mit Draht- und Mittendurchsteckschutz 2,5 mm ²

Auf Anfrage

Bedruckungen, andere Schrauben