

EUROLITE Board 6 mit 6x Schutzkontakt

Best.-Nr. 70008271

- + Komplett verkabeltes Gehäuse mit 6 Schutzkontaktsteckdosen
- + Verkabelung auf 16-A-Schutzkontaktstecker
- + 1 Schalter



- Komplett verkabeltes Gehäuse mit 6 Schutzkontaktsteckdosen • Verkabelung auf 16 A Schutzkontaktstecker • 1 Schalter



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	3680 W
Max. Gesamtstrom:	16 A
Ausgangsbuchsen:	6 Schutzkontaktsteckdosen
Maße (BxTxH):	483 x 125 x 88 mm
Gewicht:	2 kg

EUROLITE Board 6-S mit 6x Schutzkontakt

Best.-Nr. 70008275

- + Komplett verkabeltes Gehäuse mit 6 Schutzkontaktsteckdosen
- + Verkabelung auf 16-A-Schutzkontaktstecker
- + 6 Schalter



- Komplett verkabeltes Gehäuse mit 6 Schutzkontaktsteckdosen • Verkabelung auf 16 A Schutzkontaktstecker • 6 Schalter • 6 Sicherungshalter mit 6,3 A



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	3680 W
Max. Gesamtstrom:	16 A
Max. Strom/Kanal:	6,3 A
Ausgangsbuchsen:	6 Schutzkontaktsteckdosen
Maße (BxTxH):	483 x 125 x 88 mm
Gewicht:	2 kg

Zubehör:

Feinsicherungen 5x20mm flink 10,00A 10St.	Best.-Nr. 30207562
---	--------------------

EUROLITE Board 8-S 8x Kaltgerätebuchse

Best.-Nr. 70008277

- + Komplett verkabeltes Gehäuse mit 8 Kaltgeräte-Einbaubuchsen
- + 8 beleuchtete Schalter
- + Rückstellbare 10-A-Sicherung



- Komplett verkabeltes Gehäuse mit 8 Kaltgeräteeinbaubuchsen • 8 beleuchtete Schalter • Rückstellbare 10-A-Sicherung auf der Gerätevorderseite



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	2300 W
Max. Gesamtstrom:	10 A
Max. Strom/Kanal:	10 A
Ausgangsbuchsen:	8 Kaltgeräteeinbaubuchsen
Maße (LxBxH):	483 x 140 x 44 mm
Gewicht:	2 kg

EUROLITE Board 10-ST 10x Schutzkontakt

Best.-Nr. 70008283

- + Komplett verkabeltes Gehäuse mit 10 Schutzkontaktsteckdosen
- + Verkabelung auf 16-A-Schutzkontaktstecker
- + 10 Schalter mit Flash-Tasten



- Komplett verkabeltes Gehäuse mit 10 Schutzkontaktsteckdosen • Verkabelung auf 16 A Schutzkontaktstecker • 10 Schalter mit Flash-Tasten • 10 Sicherungshalter mit 5 A



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Max. Gesamtleistung:	3680 W
Max. Gesamtstrom:	16 A
Max. Strom/Kanal:	5 A
Ausgangsbuchsen:	10 Schutzkontaktsteckdosen
Sicherungen:	F 6,3 A, 250 V
Maße (BxTxH):	483 x 125 x 88 mm
Gewicht:	2,8 kg