

UV-Röhre Komplettsset metall schwarz

- Best.-Nr. 51101505 ... 45cm, 15W
- Best.-Nr. 51101510 ... 60cm, 18W
- Best.-Nr. 51101520 ... 120cm, 36W
- Best.-Nr. 51101521 ... 150cm, 58W



Technische Daten: (45/60/120/150 cm)

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	60/70/80/90 W
Maße (LxBxH):	(470/635/1230/1520) x 100 x 40 mm
Gewicht:	1,5/1,8/3,2/5,0 kg

Anschlussfertig

UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker • Einfach einstecken, fertig! • Hohe UV-Leuchtkraft • Einfache Montage • Für Partykeller etc.



UV-Röhre Komplettsset PC schwarz

- Best.-Nr. 51101525 ... 60cm, 20W
- Best.-Nr. 51101527 ... 120cm, 40W



Technische Daten: (60/120cm)

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	40/70 W
Maße (LxBxH):	(680/1230) x 100 x 50 mm
Gewicht:	1,2/1,3 kg

Anschlussfertig

UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker • Einfach einstecken, fertig! • Hohe UV-Leuchtkraft • Einfache Montage • Für Partykeller etc.



EUROLITE UV Geldscheinprüfer

- Best.-Nr. 91300750 ... FGP-12
- Best.-Nr. 91300755 ... FGP-06
- Best.-Nr. 91300760 ... FGP-04



Technische Daten: (FGP-04/-06)

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	28/32 W
Maße (LxBxH):	(170/245) x 160 x 70 mm
Gewicht:	0,3/0,4 kg
Angegebener Mindestabstand:	0,02 m
Passende Lampe:	OMNILUX UV-Röhre 4W G5 T5
	Best.-Nr. 89500905

Sicherheit leicht gemacht

Einfach anschließen und einschalten • Banknoten unter das UV Licht legen, und alles wird offensichtlich!



Technische Daten: (FGP-12)

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	62 W
Maße (LxBxH):	245 x 155 x 70 mm
Gewicht:	0,4 kg
Angegebener Mindestabstand:	0,02 m
Passende Lampe:	2 x OMNILUX UV-Röhre 6W G5 T5
	Best.-Nr. 89501005

