

EUROLITE Komplettsset 120cm 36W slim UV und weiß

Anschlussfertiges Set mit UV-Röhre und kaltweißer Leuchtstoffröhre

Art.-Nr.: 51101464

GTIN: 4026397170122



Features:

- UV-Röhre mit Fassung, Netzleitung und Netzstecker
- Minimalgehäuse
- Hohe UV-Leuchtkraft
- Anlaufzeit ca. 3 min
- UV-Effekt
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 270°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 2 x Leuchtmittel, 2 x Befestigungsmaterial, 2 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397170122

Gewicht: 1,00 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.09 m

Höhe: 0.04 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Sockel/Fassung:	2 x G-13

Lampenart:	Leuchtstofflampe
Farberzeugung:	Ultraviolett (UV); kaltweiß (CW)
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	270°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	270°
Farbtemperatur:	6000K
Bauform:	Röhre T8
Brennstellung:	S180 (Universal)
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 365 nm; kaltweiß (CW) 545 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 1,245 m Breite: 3,5 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	800 g
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0