

OMNILUX UV-Röhre 18W G13 590x26mm T8

Ein unerlässliches Gestaltungsmittel

Art.-Nr.: 89503005

GTIN: 4026397101751



Features:

- Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
- Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
- Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben
- Einfache Montage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397101751
Gewicht: 0,12 kg
Länge: 0.61 m
Breite: 0.03 m
Höhe: 0.03 m

Technische Daten:

Betriebsspannung:	57 V, AC
Nennleistung:	18 W
Sockel/Fassung:	2 x G-13
Lampenart:	Leuchtstofflampe
Abstrahlwinkel:	360°
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	UV reflektierend
Anlaufzeit:	180 s
Bauform:	Röhre T8
Brennstellung:	P30 (Horizontal ±30°)
Lebensdauer:	8000 h

Wellenlänge:	365 nm
Maße (LxD):	590x26 mm
Maße:	Länge: 59 cm Durchmesser: Ø 2,60 cm
Gewicht:	110 g
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte