




## Immer bereit für den Außeneinsatz

Die Eurolite IP FL Leuchten sind das Mittel der Wahl, wenn es um die Beleuchtung von Fassaden und den Einsatz im Außenbereich geht. Durch das wetterfeste Gehäuse ist der Betrieb auch bei Regen und Schnee möglich.

Für verschiedene Einsatzzwecke gibt es dabei verschiedene Leuchten: Mit und ohne Bewegungsmelder, als RGB-Variante und in Weiß. Allen gemeinsam ist aber eine hohe Leuchtkraft bei niedrigem Verbrauch.



IP 56

### EUROLITE LED IP FL-8

Brillanter Strahler mit LED-Technologie

- Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung (IP 56)
- 8 x 1-W-LED
- Abstrahlwinkel von 30° oder 60°
- In 6 Farben erhältlich

### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	13 W
Schutzart:	IP 56
LED-Typ:	1 W
Anzahl der LEDs:	8
Leistungsintensität:	500 Lm
Maße (LxBxH):	50 x 170 x 150 mm
Gewicht:	1 kg

Best.-Nr. 51914510.....	6400K, 30°
Best.-Nr. 51914515.....	6400K, 60°
Best.-Nr. 51914520.....	3000K, 30°
Best.-Nr. 51914525.....	3000K, 60°
Best.-Nr. 51914527.....	rot, 30°
Best.-Nr. 51914528.....	rot, 60°
Best.-Nr. 51914530.....	grün, 30°
Best.-Nr. 51914531.....	grün, 60°
Best.-Nr. 51914533.....	blau, 30°
Best.-Nr. 51914534.....	blau, 60°
Best.-Nr. 51914536.....	gelb, 30°
Best.-Nr. 51914537.....	gelb, 60°