



EUROLITE TPC Klammer

- Breite ca. 50 mm

Best.-Nr. 59006856.....	TPC-10, silber
Best.-Nr. 59006858.....	TPC-10, schwarz
Best.-Nr. 5900685E.....	TPC-15, silber
Best.-Nr. 5900685F.....	TPC-15, schwarz
Best.-Nr. 59006859.....	TPC-20, silber
Best.-Nr. 59006860.....	TPC-30, silber
Best.-Nr. 59006862.....	TPC-30, schwarz
Best.-Nr. 59006865.....	TPC-31, silber
Best.-Nr. 59006867.....	TPC-31, schwarz
Best.-Nr. 59006868.....	TPC-32, silber
Best.-Nr. 59006870.....	TPC-35, silber
Best.-Nr. 59006872.....	TPC-35, schwarz
Best.-Nr. 5900687A.....	TPC-36, silber
Best.-Nr. 59006800.....	TPC-50, silber
→ Best.-Nr. 59006802.....	TPC-50, schwarz
Best.-Nr. 59006848.....	TPC-51, silber
Best.-Nr. 59006849.....	TPC-51, schwarz
Best.-Nr. 59006810.....	TPC-52, silber
Best.-Nr. 59006845.....	TPC-55, silber
Best.-Nr. 59006846.....	TPC-55, schwarz
Best.-Nr. 59006850.....	TPC-56, silber
Best.-Nr. 59006851.....	TPC-56Q*, silber

Technische Daten:

**für Traversensystem QLE T*

Gerät:	TPC-10	TPC-15	TPC-20	TPC-30	TPC-31	TPC-32	TPC-35	TPC-36	TPC-50	TPC-51	TPC-52	TPC-55	TPC-56/TPC-56Q
Für Rohrdurchmesser:	50 mm	50 mm	20 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Max. Last WLL (4-fach):	150 kg	150 kg	10 kg	500 kg	500 kg	200 kg	500 kg	200 kg	800 kg	800 kg	1000 kg	800 kg	500 kg
Max. Last BGV C1 (8-fach):	75 kg	75 kg	5 kg	250 kg	250 kg	100 kg	250 kg	100 kg	400 kg	400 kg	500 kg	400 kg	250 kg
Max. Last BGV C1 (10-fach):	60 kg	60 kg	4 kg	200 kg	200 kg	80 kg	200 kg	80 kg	320 kg	320 kg	400 kg	320 kg	200 kg
Max. Last BGV C1 (12-fach):	50 kg	50 kg	3,3 kg	150 kg	150 kg	66 kg	150 kg	66,5 kg	250 kg	250 kg	330 kg	250 kg	150 kg
Maße (LxBxH):	100x90x30 mm	150x80x35 mm	55x40x20 mm	145x115x35 mm	170x120x40 mm	115x120x30 mm	250x115x35 mm	120x30x130 mm	150x115x55 mm	165x115x55 mm	200x130x60 mm	250x120x50 mm	120x50x130 mm
Gewicht:	0,3 kg	0,3 kg	0,03 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,4 kg	0,9 kg	0,5 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg	1,3 kg	0,7 kg



EUROLITE DEC Klammer für 35mm

Klammer für Decolock

- Für 35-mm-Rohr (z. B. für ALUTRUSS DECOLOCK)
- Breite 30 mm
- Montageschraube M-10 x 20 mm mit selbstsichernder Mutter

Best.-Nr. 59006905.....	DEC-30, silber
Best.-Nr. 59006908.....	DEC-30, schwarz
Best.-Nr. 59006915.....	DEC-30D, silber
Best.-Nr. 59006917.....	DEC-30D, schwarz
Best.-Nr. 59006920.....	DEC-30E, silber
Best.-Nr. 59006922.....	DEC-30E, schwarz
Best.-Nr. 59006960.....	Dual Ø38/50mm

Technische Daten:

Gerät:	DEC-30	DEC-30D	DEC-30E	Dual Ø38/50mm
Für Rohrdurchmesser:	35 mm	35 mm	35 mm	38 mm oder 50 mm
Max. Last WLL (4-fach):	100 kg	250 kg	250 kg	
Max. Last BGV C1 (8-fach):	50 kg	125 kg	125 kg	
Max. Last BGV C1 (10-fach):	40 kg	100 kg	100 kg	
Max. Last BGV C1 (12-fach):	35 kg	80 kg	80 kg	
Maße (LxBxH):	65 x 65 x 30 mm	130 x 65 x 30 mm	110 x 65 x 30 mm	108 x 90 x 48 mm
Gewicht:	0,1 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,21 kg