



Einhell Germany AG

Einhell

EXPERT

TE-RO 1255 E

Oberfräse

Art.-Nr.: 4350490

Ident.-Nr.: 11045

EAN-Code: 4006825537215

Die Oberfräse TE-RO 1255 E ist ein hochwertiges, leistungsstarkes Gerät, das dem Experten anspruchsvollste Fräsarbeiten in Massivholz, Sperrholz und Faserplatten ermöglicht. Die Frästiefe ist leicht über den Revolveranschlag vorwählbar und über die Tiefen-Feineinstellung auch exakt nachjustieren. Ein Späneschild bietet zusätzlichen Schutz.

Ausstattung

- Tiefeneinstellung mit Revolveranschlag
- Tiefen-Feineinstellung mit präziser Doppelrohrführung
- Drehzahl-Regelelektronik mit leistungsstarkem Motor
- Stufenlos einstellbare Frästiefe
- Spannzange Ø8 mm und Ø6 mm
- Parallelanschlag, Zirkel, Kopierhülse
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Sicherer Stand beim Werkzeugwechsel
- Kunststoffeinlage schützt die Werkstückoberfläche
- Späneschild
- Softgriff
- Kabelclip



Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Leistung	1200 W
- Leerlaufdrehzahl	11000 - 30000 min ⁻¹
- Hubhöhe	55 mm
- Spannzange	6 + 8 mm
- Formfräser max.	30 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	3.25 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.4 kg
- Maße Einzelverpackung	280 x 221 x 172 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18 kg
- Maße Exportkarton	590 x 370 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2052 4284 4772

