

Funk-Wandtaster 6-fach, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 130113

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Wandtaster mit 6 einzelnen Tasten und Rahmen
- Direktes Anlernen aller HomeMatic-Komponenten möglich
- Signal-LED signalisiert das Senden bzw. Bestätigen und dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Mögliche Bedienfunktionen sind Licht schalten (an/aus), dimmen (hell/dunkel) und Rollladen auf/ab fahren
- Montage auch im mitgelieferten Wechselrahmen möglich
- Frei platzierbar durch Anschrauben und Ankleben
- Beschriftungsfeld für individuelle Tastenbezeichnungen

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	3 V
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Stromaufnahme:	30 mA
Batterien:	2 LR03 (Micro/AAA)
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre (Alkaline Batterien)
Schutzart:	IP 20
Abmessung (B x H x T):	ca. 86 x 86 x 21,5 mm (mit Wechselrahmen) ca. 55 x 55 x 21,5 mm (ohne Wechselrahmen)
Gewicht:	74,9 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130113
EAN-Code:	4047976301133
Kurzbezeichnung:	HM-PB-6-WM55
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	100 x 100 x 50 mm
Gesamtgewicht:	160,5 g
Zolltarifnummer:	85269200

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
2 LR03 (Micro/AAA)
Wippe
Rahmen 1-fach
Montagematerial (2 x Schrauben,
2 x Dübel, 2 x Klebestreifen,
Montageplatte)
Beschriftungsvorlage